

GJS-9005型哈默式（螺帽密封光缆）接头盒



9005型接头盒整体图



9005型接头盒剖面图



002号盘
长150mm宽120mm高10mm

004号盘
长150mm宽120mm高10mm

9005型接头盒密封结构示意图

订货指南：

型号	壳体尺寸(mm)	光缆进出管配置	单位	光纤收容盘(含光纤接头保护热缩管)	最大容量(芯)
GJS-9005 I 型(束状)	长:524 宽:265 高:190	最多为6根 光缆进出管	套	12-24芯光纤收容盘(011号盘1-9片装)	192芯
GJS-9005 II 型(束状)			套	12-24芯光纤收容盘(002号盘1-9片装)	108-216芯
GJS-9005 III 型(带状)			套	6根带状光纤收容盘(004号盘1-6片装)	432芯

备注：

- 9005型光缆接头盒标准配置6根光缆进出管，3根大管均可进总最大直径为 $\phi 41\text{mm}$ 的光缆1根或同时进总最大直径为 $\phi 32\text{mm}$ 的光缆3根，4根小管均可进总最大直径为 $\phi 21\text{mm}$ 的光缆1根。大管可安装单孔内径为 $\phi 32\text{mm}$ 、 $\phi 40\text{mm}$ 、双孔内径为 $\phi 21\text{mm}$ 、 $\phi 18\text{mm}$ 、 $\phi 14.5\text{mm}$ 的弹性体密封圈（注：弹性体密封圈孔内径 $\phi 40\text{mm}$ 可收编到 $\phi 32\text{mm}$ ， $\phi 25\text{mm}$ 可收编到 $\phi 22\text{mm}$ ，双孔内径 $\phi 21\text{mm}$ 可收编到 $\phi 18\text{mm}$ ， $\phi 18\text{mm}$ 可收编到 $\phi 14\text{mm}$ ， $\phi 14.5\text{mm}$ 可收编到 $\phi 11\text{mm}$ ），小管内可安装孔内径为 $\phi 15\text{mm}$ 、 $\phi 21\text{mm}$ 的弹性体密封圈。（注：弹性体密封圈孔内径为 $\phi 15\text{mm}$ 可收编到 $\phi 7\text{mm}$ ， $\phi 21\text{mm}$ 可收编到 $\phi 13\text{mm}$ ）。用户可根据施工光缆进出数量，取出密封构件上面的堵片，最多可选出5根光缆。
- 9005型光缆接头盒已配置的安装附件有：楔形扳手1把、光缆进出管小号塑料扳手1把、内六角扳手1把、接地线2根、尼龙扎带、号码纸、挂钩、干燥剂、孔内径为 $\phi 15\text{mm}$ 、 $\phi 21\text{mm}$ 弹性体密封圈各4只、单孔内径为 $\phi 25\text{mm}$ 、双孔内径为 $\phi 21\text{mm}$ 的弹性体密封圈各2只、孔内径为 $\phi 16.5\text{mm}$ 、 $\phi 22\text{mm}$ 的塑料垫圈各4只、单孔内径为 $\phi 25\text{mm}$ 、双孔内径为 $\phi 21\text{mm}$ 的塑料垫圈各2只。（参见安装附件图）
- 用户可选择配置的安装附件有：接地引出装置、气门嘴、母状（1根塑管内最多可穿入6根母状光纤）或束状光纤保护套管、光缆进出管大号金属扳手、拉紧夹附件、单孔内径为 $\phi 40\text{mm}$ 、双孔内径为 $\phi 18\text{mm}$ 、 $\phi 14.5\text{mm}$ 的弹性体密封圈及配套的塑料垫圈。（参见安装附件图）
- 本接头盒还有一大特点：两根大的光缆进出管可以打开，用于直通光缆分线时，不必切断大部分光纤，经过盒底内线环固定和盒底后直通，把需要分线部分的光纤割断，与穿入分线光缆内的光纤熔接后分线。以上安装方法则可节省很大的施工时间，又提高了通信质量。