

GJS-9007型哈味式（螺帽密封光缆）接头盒



9007型接头盒整体图



9007型接头盒剖面图



束状005号盘
长258mm宽154mm高11mm

带状007号盘
长258mm宽154mm高14.7mm

9007型接头盒密封构件图

订货指南：

型 号	壳体尺寸(mm)	光缆进出管配置	单位	光纤收容盘(含光纤接头保护热缩管)	最大容量(芯)
GJS-9007 I 型(束状)	长:595 宽:287 高:205	最多为6根 光缆进出管	套	12-24芯光纤收容盘(011号盘1-13片装)	156-312芯
GJS-9007 II 型(束状)			套	24-48芯光纤收容盘(005号盘1-12片装)	288-576芯
GJS-9007 III 型(带状)			套	12根带状光纤收容盘(053号盘1-9片装)	648-1296芯
GJS-9007 IV 型(带状)			套	18根带状光纤收容盘(054号盘1-9片装)	972-1944芯

备 注：

- 9007型光缆接头盒标准配置6根光缆进出管，其中4根小管均可进出最大直径为 $\phi 21\text{mm}$ 的光缆1根。2根大管均可进出最大直径为 $\phi 41\text{mm}$ 的光缆1根或同时进出最大直径为 $\phi 21\text{mm}$ 的光缆2根。小管内可安装孔内径为 $\phi 15\text{mm}$ 、 $\phi 21\text{mm}$ 的弹性体密封圈。（注：弹性体密封圈孔内径 $\phi 15\text{mm}$ 可收缩到 $\phi 7\text{mm}$ ， $\phi 21\text{mm}$ 可收缩到 $\phi 13\text{mm}$ ）。大管可安装孔内径为 $\phi 25\text{mm}$ 、 $\phi 40\text{mm}$ 或双孔内径为 $\phi 21\text{mm}$ 、 $\phi 18\text{mm}$ 、 $\phi 14.5\text{mm}$ 的弹性体密封圈（注：弹性体密封圈孔内径 $\phi 25\text{mm}$ 可收缩到 $\phi 22\text{mm}$ ， $\phi 40\text{mm}$ 可收缩到 $\phi 32\text{mm}$ ，双孔内径 $\phi 21\text{mm}$ 可收缩到 $\phi 18\text{mm}$ ， $\phi 18\text{mm}$ 可收缩到 $\phi 14\text{mm}$ ， $\phi 14.5\text{mm}$ 可收缩到 $\phi 11\text{mm}$ ）。用户使用时可根据安装光缆直径的大小，选择与其相对应的弹性体密封圈，穿入光缆使其密封。
- 9007型光缆接头盒已配置的安装附件有：蝶形扳手1把、光缆进出管小号塑料扳手1把、内六角扳手2把、接地线2根、尼龙扎带、挂钩、号码纸、干燥剂、孔内径为 $\phi 15\text{mm}$ 、 $\phi 21\text{mm}$ 弹性体密封圈各4只，单孔内径为 $\phi 25\text{mm}$ 、双孔 $\phi 21\text{mm}$ 的弹性体密封圈各2只，孔内径为 $\phi 16.5\text{mm}$ 、 $\phi 22\text{mm}$ 的塑料垫圈各4只，孔内径为 $\phi 25\text{mm}$ 、双孔 $\phi 21\text{mm}$ 的塑料垫圈各2只。（参见安装附件图）
- 用户可选择配置的安装附件有：接地引出装置、气门口、带状（1根塑管内最多可穿入6根带状光纤）或束状光纤保护塑管、光缆进出管大号金属扳手、挂壁安装件、单孔内径为 $\phi 40\text{mm}$ 、双孔内径为 $\phi 18\text{mm}$ 、 $\phi 14.5\text{mm}$ 的弹性体密封圈及配套的塑料垫圈。
- 本接头盒还有一大特点：盒底配有2根大的光缆进出管，用于直通光缆分歧时，不必切断大部分光纤，经过盒底内线环固定和盘绕后直通，把需要分歧部分的光纤切断，与穿入分歧光缆内的光纤熔接后分歧。以上安装方法既可节省极大的施工时间，又提高了通信质量。